

# Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP



## CARACTERÍSTICAS

Ideal para sujetarse a varillas roscadas, concreto, acero o superficies de madera

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Los ganchos J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad

Se enlaza a los ganchos J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía

Los árboles de ganchos J personalizados se pueden ensamblar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos J

Los componentes nVent CADDY Cat HP se conectan fácilmente a cualquier gancho J nVent CADDY Cat HP

**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de taladro (HS) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| CATHPA4            | 181066             | 7.2 mm                 | 667N           |
| CATHPA6            | 181067             | 10.4 mm                | 890N           |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de taladro (HS) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| CATHPAN            | 181065             | 4.7 mm                 | 712N           |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**  
+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**  
Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**  
Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

