


# Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST



## CARACTERÍSTICAS

Ideal para soportar varios tendidos de tubos, bandejas portacables y unidades de manejo de aire

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 3:01                            |
| <b>Temperatura:</b>                           | -45 to 65 °C                    |
| <b>Acabado:</b>                               | Caliente-inmersión galvanizada  |
| <b>Material:</b>                              | Polietileno;Polipropileno;Acero |

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Altura (H) | Anchura (W) | Superficie            |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| PSB24A             | 360475             | 610 mm          | 673 mm          | 142 mm     | 203 mm      | 118709mm <sup>2</sup> |
| PSB30A             | 360476             | 762 mm          | 826 mm          | 142 mm     | 203 mm      | 118709mm <sup>2</sup> |

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Altura (H) | Anchura (W) | Superficie            |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| PSB60A             | 360480             | 1524 mm         | 1588 mm         | 142 mm     | 203 mm      | 183225mm <sup>2</sup> |
| PSB42A             | 360478             | 1067 mm         | 1143 mm         | 142 mm     | 203 mm      | 183225mm <sup>2</sup> |
| PSB48A             | 360479             | 1219 mm         | 1283 mm         | 142 mm     | 203 mm      | 183225mm <sup>2</sup> |
| PSB36A             | 360477             | 914 mm          | 978 mm          | 142 mm     | 203 mm      | 118709mm <sup>2</sup> |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| PSB24A             | 360475             | 2 kg            | 8900N          |
| PSB30A             | 360476             | 3 kg            | 8900N          |
| PSB60A             | 360480             | 6 kg            | 13340N         |
| PSB42A             | 360478             | 4 kg            | 13340N         |
| PSB48A             | 360479             | 4 kg            | 13340N         |
| PSB36A             | 360477             | 4 kg            | 8900N          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se supone que las cargas estáticas están distribuidas uniformemente.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

