

# Tuerca de la serie SN



## CARACTERÍSTICAS

Permite el montaje lateral de la tuerca en la varilla roscada

Reduce la necesidad de roscado en comparación con las tuercas y las arandelas estándar

Ideal para proyectos de remodelación, como instalaciones en trapezio, en los cuales no se desea el desmontaje del sistema de soporte

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Reduce el tiempo de instalación hasta un 50 %

**Acabado:** Electro galvanizado

**Material:** Acero

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Tamaño de la varilla (RS) | Altura (H) | Ancho hexagonal (W) | Carga estática |
|--------------------|---------------------------|------------|---------------------|----------------|
| SN25               | 0.25                      | 14mm       | 16 mm               | 2200N          |
| SN37               | 0.375                     | 19mm       | 19 mm               | 6000N          |
| SN50               | 0.5                       | 23mm       | 25 mm               | 10000N         |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

