

# Cáncamo para fijación en madera

El accesorio nVent CADDY Speed Link debe atornillarse en madera y ser compatible con montajes de cables nVent CADDY Speed Link con terminación específica de gancho, cadena y gancho en S.




## CARACTERÍSTICAS

Está diseñado para aceptar el cable o gancho nVent CADDY Speed Link

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado            | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Tamaño de taladro (HS) | A     |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| SLEBWS             | 195858             | Acero    | Electrogalvanizado | 6                          | 32mm                      | 8.8 mm                 | 60 mm |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

