

Kit de luz LED



Los kits de luz LED proporcionan una iluminación interior adecuada para aplicaciones de gabinete remotas y oscuras. Estos kits de luz son ligeros y tienen un small form factor, ideal para lugares donde el espacio es limitado. La luz puede sujetarse mecánicamente con los herrajes incluidos para mantener la clasificación de UL del gabinete (hasta el Tipo 4X), o bien acoplarse magnéticamente a superficies planas de acero. Las luces tienen circuitos de detección automática (voltaje de CA de 90 VAC a 265 VAC y tensión de DC de 20 VDC a 60 VDC). Opción de un interruptor manual de encendido/apagado o un sensor de movimiento PIR.

CARACTERÍSTICAS

400 lúmenes con ángulo de iluminación de 120 grados

El consumo de energía de todos los modelos es de 5 vatios

La potencia de salida permite hasta 10 luces conectadas entre sí (en cadena)

Se incluyen conectores de entrada y salida (protección de cables 16 AWG)

Temperatura de funcionamiento de -22 °F (-140 °C) a 30 °F (60 °C)

Esperanza de vida de 60,000 horas en 68° F (20° C) según las especificaciones

Protección Clase II (doble aislamiento)

6000-7000K color temperature

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Fuente de alimentación	Montaje
LEDA1S35	26078	De plástico	Suave mate	Gris claro	AC	Tornillo
LEDD1S35	26084	De plástico	Suave mate	Gris claro	DC	Tornillo
LEDD2S35	26085	De plástico	Suave mate	Gris claro	DC	Tornillo

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.