

# Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión corta

## CARACTERÍSTICAS

Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión corta



**Compatible con:** Paneles frontales  
**Tipo:** Tornillo  
**Tipo de producto:** Tornillo



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Longitud | Material         | Acabado   | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Fondo  |
|--------------------|----------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|
| 21101-749          | 12.3mm   | Latón, sin plomo | Niquelado | 100                  | M2.5            | 18.3mm |
| 21101-106          | 11mm     | Acero            |           |                      | M2.5            |        |
| 21100-268          | 11mm     | Latón            | Niquelado | 100                  | M2.5            |        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Par de apriete | Certificaciones |
|--------------------|--------|---------|----------------|-----------------|
| 21101-749          | 8mm    | 8mm     | 0.3N·m         | RoHS            |
| 21101-106          |        |         |                |                 |
| 21100-268          |        |         |                |                 |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE