


EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, blindado

EMC subrack blindado para montaje en plano trasero, lado trasero cubierto por un panel trasero.



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte delantero de 19" incluido, soporte ajustable en profundidad de 19" se vende por separado (no incluido en los artículos entregados)

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Construcción de aluminio

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Tipo de riel horizontal "light"

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de producto:	Subrack/chasis
Apantallamiento EMC:	Sí

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Altura del rack	Fondo (D)	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24563-144	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-145	3U	415mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-146	3U	475mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-143	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-442	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-443	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-444	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-445	6U	415mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-142	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-446	6U	475mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC

Table 2/2

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24563-144	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-145	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-146	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-143	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-442	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-443	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-444	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-445	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-142	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-446	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE