

Tornillo Panhead, Torx con puesta a tierra


Las piezas de accesorios como tornillos, arandelas y tuercas permiten el montaje de componentes de subrack.

CARACTERÍSTICAS

Para la fijación de componentes de subrack

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out



Acabado:	Zinc plateado
Material:	Acero
Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo de producto:	Tornillo
Tipo:	Tornillo Panhead



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Compatible con	Longitud de rosca	Par de apriete
24560-130	14mm	100	M4	Subpistas	14mm	1.2N·m
24560-131	14mm	10	M4	Subpistas	14mm	1.2N·m
24560-151	6mm	100	M4	Subpistas	6mm	1.2N·m
24560-155	10mm	100	M4	Subpistas	10mm	1.2N·m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

