


# H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral



## CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación


Disponible para EMT, rígidos y conduits de aluminio

Tiene giro de 360°

**Orientación:** Monte lateral  
**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior (OD) | Espesor del reborde (FT) | Carga estática máxima (F) |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 12P24SM            | 175220             | 22 - 30 mm             | 3 - 8 mm                 | 111N                      |
| 12P58SM            | 175230             | 22 - 30 mm             | 8 - 14 mm                | 111N                      |
| 12P912SM           | 175240             | 22 - 30 mm             | 14 - 20 mm               | 111N                      |
| 16P24SM            | 175260             | 30 - 35 mm             | 3 - 8 mm                 | 111N                      |
| 16P58SM            | 175270             | 30 - 35 mm             | 8 - 14 mm                | 111N                      |
| 16P912SM           | 175280             | 30 - 35 mm             | 14 - 20 mm               | 111N                      |
| 8P24SM             | 175180             | 18 - 22 mm             | 3 - 8 mm                 | 111N                      |
| 8P58SM             | 175190             | 18 - 22 mm             | 8 - 14 mm                | 111N                      |
| 8P912SM            | 175200             | 18 - 22 mm             | 14 - 20 mm               | 111N                      |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

