

# Clip sin efecto palanca

## CARACTERÍSTICAS

Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Materia l | Acabado             | Tamaño del refuerzo | Tamaño de taladro (HS) | Carga certificada UL |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| CSBNPC12           | 402208             | Acero     | Electro galvanizado | #12, #18, #36       | 14 mm                  | 8490N                |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluye miembro de arriostramiento.

| Cargas UL    |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
| CSBNPC38     | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                    | 8496 N             |
| CSBNPC12     | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                    | 8496 N             |
| CSBNPC58     | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                    | 8496 N             |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

