


Perfil en C perforado PCR



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia a la corrosión

Cumple con las normas EN 60715 y DIN 46277

Cumple con RoHS

Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado





ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	A
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	D	Peso por unidad
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

