

Canaleta en ángulo con cubierta removible NEMA, tipo 1, 6 x 6 x 12, de acero dulce, gris

NÚMERO DE CATÁLOGO

AT6612

La canaleta angulada Tipo 1 reduce el tiempo total de instalación en un 80%. Elimina la necesidad de costosos codos para tubo de 90 grados y ofrece flexibilidad para la distribución de cables, lo que lo convierte en una solución que ahorra tiempo y costos. Su diseño único permite que el tubo pase por la parte delantera del gabinete y se pueda montar en cualquier esquina.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 870 Listed; File No. E27524

cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524

NEMA/EEMAC: Tipo 1

IEC 60529, IP30

CARACTERÍSTICAS


La instalación flexible permite que el tubo pase por seis laterales de gabinete; incluido el frente.

Un aspecto más limpio que requiere menos espacio en la pared.

La cubierta de diseño exclusivo es extraíble y fácil de montar con la mitad de la cantidad de tornillos.

Montaje sencillo mediante orificios en la parte trasera del gabinete.

Se envía completamente ensamblado sin tapas de extremo que instalar.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 35585

Tipo: A través

Altura: 152mm

Anchura: 152mm

Fondo: 305mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris

Código de color: ANSI 61

Espesor: 1.52mm

Tamaño máximo del conducto: 32mm

Cantidad de tornillos de la tapa: 1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE