

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Retrofit Blinding

Subrack no blindado para montaje en placa trasera.



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte delantero de 19" incluido, soporte ajustable en profundidad de 19" se vende por separado (no incluido en los artículos entregados)

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Construcción de aluminio

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Tipo de riel horizontal "light"

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Acabado:	Anodizado; Pasivado
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24563-132	3U	235m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-133	3U	295m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-134	3U	355m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-135	3U	415m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-136	3U	475m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-431	6U	175m m	1	Plano trasero	160mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-432	6U	235m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-433	6U	295m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-434	6U	355m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-435	6U	415m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-131	3U	175m m	1	Plano trasero	160mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)
24563-436	6U	475m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofitable)

Table 2/2

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Material	Ancho del rack	Carga estática
24563-132	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-133	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-134	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-135	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-136	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-431	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-432	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-433	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-434	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-435	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg
24563-131	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Material	Ancho del rack	Carga estática
24563-436	No	Rack	IEC 60297-3-103	Aluminio	84HP	11kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE