


# Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40 hasta +85°C.



Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U. Las juntas están pegadas al panel frontal. Para un rango de temperatura ampliado hasta +85°C.

## CARACTERÍSTICAS

La junta textil EMC se coloca lateralmente en el panel frontal o en la ranura del perfil derecho, según corresponda.

El sello de perfil se une a la superficie de contacto del soporte de 19" o del ángulo trasero y establece la conexión conductora a los paneles delanteros en forma de U

Rango de temperatura -40 °C ... +85 °C.

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Elastómero termoplástico                                                    |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de blindaje                                                             |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas; Casos; Paneles frontales                                         |




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Fondo (D) | Altura (H) |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|
| 21102-853          | 3U              | 10                   | 1.62mm    | 97mm       |
| 21102-855          | 6U              | 10                   | 1.62mm    | 232mm      |
| 21102-857          | 2U              | 10                   | 1.62mm    | 52mm       |
| 21102-859          | 9U              | 10                   | 1.62mm    | 365.5mm    |
| 21102-858          | 4U              | 10                   |           |            |
| 21102-978          | 5U              | 10                   |           |            |
| 21102-854          | 3U              | 100                  |           |            |
| 21102-856          | 6U              | 100                  |           |            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las juntas EMC (textil) son necesarias para proteger los paneles frontales.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

