

Anclaje atornillable para concreto

CARACTERÍSTICAS

Para usarse con brocas de destornillador

Aprobado por ICC® para usarse en concreto agrietado y sin grietas


Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas



Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	A	Diámetro de broca	Profundidad de incrustación	Par de apriete (TQ)
CSBCAS025037EG	404448	9.5 mm	64mm	12.7 mm	9.5mm	50.8 mm Min	332 N·m
CSBCAS030050EG	404449	12.7 mm	76mm	12.7 mm	12.7mm	63.5 mm Min	407 N·m
CSBCAS040050EG	404450	12.7 mm	102mm	25.4 mm	12.7mm	76.2 mm Min	407 N·m
CSBCAS040062EG	404452	15.8 mm	102mm	19 mm	15.9mm	82.6 mm Min	475 N·m
CSBCAS050050EG	404451	12.7 mm	127mm	19 mm	12.7mm	108 mm Min	407 N·m
CSBCAS050062EG	404453	15.8 mm	127mm	25.4 mm	15.9mm	101.6 mm Min	475 N·m
CSBCAS050075EG	404454	19 mm	127mm	19 mm	19mm	108 mm Min	542 N·m



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

