

Colgador de caja/cond. combinado, 18-30 mm OD, orificio de 6,4 mm, simple

NÚMERO DE CATÁLOGO

812MB18A

El colgador combinado para cajas y conductos CADDY B18 de nVent ofrece una solución eficaz y segura para la instalación de cuadros y conductos eléctricos en aplicaciones en altura al agilizar el proceso con una descarga de varilla de rosca única. El sistema está diseñado para proporcionar una mayor eficiencia in situ con nuestra gama líder de su clase de abrazaderas para conductos CADDY de nVent.

CARACTERÍSTICAS

La función de separación de la línea de puntuación puede modificarse fácilmente de forma manual manteniendo el listado UL

Sin necesidad de doblar el conducto

Diseñado para ser versátil y reutilizable

Ahorro de tiempo y mano de obra gracias al primer medio de soporte integrado

Conforme con los estándares NEC® y CEC



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero; Spring Acero

Acabado: Pregalvanizado; nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 18 - 30 mm

Tamaño de taladro (HS): 6.4 mm

Tipo de taladro: Claro

Tornillo incluido: No


Longitud (L): 457.2mm

Anchura (W): 53.34 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De acuerdo con el artículo 300.11 del NEC®, se requiere una varilla o una acometida especial. Para conductos individuales y múltiples.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

