

nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal, 2 mm Cable, 0.5 m Y Longitud

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLD2YH500


CARACTERÍSTICAS

Doble gancho para utilizar en bandeja de cables o luminarias

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196015

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Diámetro del cable de acero: 2 mm

Longitud "Y" del cable de acero (YL): 0.5m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6 mm

Carga estática: 440N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

