


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base



CARACTERÍSTICAS

Ideal para utilizarse con canal strut tipo A y soportes en forma de U para crear soportes de equipos personalizados

Altura ajustable

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Temperatura	Factor de seguridad de carga estática	Altura (H)
PEB	360425	Acero, Polipropileno, Poliétileno	Caliente- inmersión galvanizada	-34 to 54.4 °C	3:01	305 - 457 mm



Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Anchura (W)	A	Superficie	Peso por unidad	Carga estática
PEB	360425	314mm	314 mm	76 mm	0.09m ²	4 kg	3340N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El instalador debe seleccionar y evaluar el chasis en función de las cargas que le serán aplicadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

