


# EuropacPRO Advanced EMC Cubierta de panel lateral

Panel lateral de aluminio de 3 mm para aumentar el efecto de blindaje EMC del subrack cubriendo los recortes no necesarios.



## CARACTERÍSTICAS

Cubiertas laterales del panel para un mayor blindaje lateral del RF

Ensamblado en el exterior del panel lateral estándar

Material de montaje incluido

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio      |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO    |
| <b>Acabado:</b>              | Pasivado      |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Panel lateral |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas     |
| <b>Tipo:</b>                 | Tipo H        |
| <b>Apantallamiento EMC:</b>  | Sí            |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo    | Cantidad del paquete | Longitud | Unidad de paquete |
|--------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|-------------------|
| 24563-256          | 3U              | 235mm    | 2                    | 235mm    | Par               |
| 24563-268          | 4U              | 355mm    | 2                    | 355mm    | Par               |
| 24563-257          | 3U              | 275mm    | 2                    | 275mm    | Par               |
| 24563-269          | 4U              | 415mm    | 2                    | 415mm    | Par               |
| 24563-267          | 4U              | 295mm    | 2                    | 295mm    | Par               |
| 24563-266          | 4U              | 235mm    | 2                    | 235mm    | Par               |
| 24563-270          | 4U              | 495mm    | 2                    | 495mm    | Par               |
| 24563-265          | 4U              | 175mm    | 2                    | 175mm    | Par               |
| 24563-275          | 6U              | 175mm    | 2                    | 175mm    | Par               |
| 24563-258          | 3U              | 277.75mm | 2                    | 277.75mm | Par               |
| 24563-276          | 6U              | 235mm    | 2                    | 235mm    | Par               |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo    | Cantidad del paquete | Longitud | Unidad de paquete |
|--------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|-------------------|
| 24563-262          | 3U              | 495mm    | 2                    | 495mm    | Par               |
| 24563-277          | 6U              | 275mm    | 2                    | 275mm    | Par               |
| 24563-261          | 3U              | 415mm    | 2                    | 415mm    | Par               |
| 24563-278          | 6U              | 277.75mm | 2                    | 277.75mm | Par               |
| 24563-279          | 6U              | 295mm    | 2                    | 295mm    | Par               |
| 24563-260          | 3U              | 355mm    | 2                    | 355mm    | Par               |
| 24563-280          | 6U              | 355mm    | 2                    | 355mm    | Par               |
| 24563-281          | 6U              | 415mm    | 2                    | 415mm    | Par               |
| 24563-259          | 3U              | 295mm    | 2                    | 295mm    | Par               |

Table 2/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Longitud | Unidad de paquete |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|----------|-------------------|
| 24563-282          | 6U              | 495mm | 2                    | 495mm    | Par               |
| 24563-255          | 3U              | 175mm | 2                    | 175mm    | Par               |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel lateral y el soporte de 19" son soldados en frío tox. Toxen = técnica de clinching, sin ayudas añadidas. Esto se lleva a cabo con herramientas especiales y alta presión.

Versión 9 U disponible bajo petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**