

Bobina de cable



CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

Cable de sujeción previamente estirado

Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

Material: Acero
Acabado: Pregalvanizado; Pintado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del refuerzo	Diámetro	Longitud de cable	Carga certificada UL	Color
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Rojo
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	Blanco
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Azul

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El cable tiene revestimiento de polvo.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.™ “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

