


310 Mordaza universal, patín de viga grueso, EG, 1/2" Varilla, 31.8 mm Máx. Brida



NÚMERO DE CATÁLOGO

3100050EG

CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas gruesas

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Type 19 and 23)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Hierro fundido

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 1/2"

Espesor del reborde (FT): 31.8 mm Max

A: 25.4 mm

Par de apriete (TQ): 14.9 N·m

Carga estática 1 (F1): 4200N

Carga estática 2 (F2): 3400N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

