

# Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CATHPBC200**



## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Los ganchos J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad

Se enlaza a los ganchos J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía

Los árboles de ganchos J personalizados se pueden ensamblar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos J

Los componentes nVent CADDY Cat HP se conectan fácilmente a cualquier gancho J nVent CADDY Cat HP



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


Número de artículo: 181079

Material: Acero; Spring Acero

Acabado: Electrolgalvanizado; nVent CADDY Armour

Espesor del reborde (FT): 3.2 - 16 mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

