

nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 3 m Longitud



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLS2L3WA6

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de Powers Fasteners, Inc.

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

No se necesitan herramientas especiales

La Aprobación ETA-13/0355 está disponible para los anclajes de expansión de Powers Fasteners Inc.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196759

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

Acabado: Electrolgalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Diámetro del cable de acero: 2 mm

Longitud del cable de acero: 3m

Longitud (L): 63.5mm

Diámetro de broca: 6mm

Profundidad de taladro: 60mm

Profundidad de incrustación: 55 mm Min

Carga estática: 270N

Tamaño de rosca (TS): M8

Altura 1 (H1): 53mm

Altura 2 (H2): 43.5mm

Anchura (W): 16 mm

Espesor (T): 4 mm Max

Tamaño de taladro (HS): 8 - 10 mm

Tamaño de ranura (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estática indicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

