


# Clip para borde de viga martillable, montaje lateral



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga

Se ajusta a la mayoría de las vigas


Se instala con solo un martillo

**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Tamaño de taladro (HS) | Carga estática | Certificaciones               |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| 2H4                | 170010             | 2 - 3 mm                 | 7.1 mm                 | 700N           | ITB, UL, cUL                  |
| 4H24               | 170020             | 3 - 8 mm                 | 7.1 mm                 | 900N           | cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB |
| 4H58               | 170030             | 8 - 14 mm                | 7.1 mm                 | 900N           | UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB |
| 4H912              | 170040             | 14 - 20 mm               | 7.1 mm                 | 900N           | cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

