

Soporte para canal strut en viga interno INC8

CARACTERÍSTICAS

Se monta en el canal strut dentro de las vigas



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tipo de perfil ranurado	A	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)
INC8T5	Spring Steel	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	0.3125	25.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Par de apriete (TQ)	Carga estática
INC8T5	7 N·m	440N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El carril strut debe cortarse 20 mm (3/4 in) menos que la distancia interior entre las dos alas de la viga, para adaptar las mordazas



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

