

Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional

CARACTERÍSTICAS

Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de baja resistencia entre las varillas de puesta a tierra




Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Longitud (L)	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad
CR58SS	5/8"	77.7mm	5/8" UNC	0.12 kg
CR34SS	3/4"	77.8mm	3/4" UNC	0.18 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE