

Perfil simétrico perforado PDR



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia a la corrosión

Cumple con RoHS

Cumple con las normas EN 60715 y 50022 y DIN 46277

Acabado: Electrolgalvanizado

Material: Acero



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	A
PDR7-3M	557860	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm
PDR5-2M	557750	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
PDR7-2M	557850	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR7-2M-5-2	557855	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR15-3M	557960	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm
PDR15-2M	557950	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	D	Peso por unidad
PDR7-3M	557860	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.92 kg
PDR5-2M	557750	7.8 mm	12.2 mm	4.2 mm	0.28 kg
PDR7-2M	557850	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.62 kg
PDR7-2M-5-2	557855	11 mm	25 mm	5.2 mm	0.62 kg

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	D	Peso por unidad
PDR15-3M	557960	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.81 kg
PDR15-2M	557950	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.2 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE