

Montaje superior Genesis para interiores



HB16
8000 BTU/Hr.
2051 Watt



MHB11
2200-4000 BTU/Hr.
645-1172 Watt

Los aires acondicionados de montaje superior Genesis para interiores están diseñados para instalarse sobre los gabinetes. Las cubiertas exteriores están hechas de acero con bajo contenido de carbono y pocos sujetadores visibles para sobrevivir a entornos de fábrica de uso pesado. Incluyen un filtro de malla de aluminio lavable y reutilizable que protege las bobinas para obtener el máximo desempeño de enfriamiento. Los aires acondicionados estándar de interiores incluyen el termostato electromecánico, el supresor de picos de corriente y el sistema gestión de condensación en los modelos MHB11.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Reconocimiento URr/cUR en determinados modelos; consulte las tablas de datos de desempeño.

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

Refrigerante R134a y R407c

Modelos para suministro de energía monofásico en VAC 115, 230 y 460

Rango de temperatura de servicio desde 50 °F/10 °C a 125 °F/52 °C

Termostato mecánico confiable situado detrás del filtro de la unidad

Compresor recíproco robusto

Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío

Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7042
Color:	Tráfico gris

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad nominal (vatios)	Capacidad nominal (BTU/h)	Tensión nominal	Número de fases	Refrigerante
MHB110246G400	17462	645W	2200Btu/h	460V	1	R134a
HB160826G040	21128	2344W	8000Btu/h	230V	1	R407C
MHB110216G306	73880	645W	2200Btu/h	115V	1	R134a
MHB110226G306	73890	645W	2200Btu/h	230V	1	R134a
MHB110416G307	75620	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a
HB160846G040	21802	2344W	8000Btu/h	460V	1	R134a

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE