

Paneles para gabinete autosoportado, multipuertas, con montante de montaje



Use estos paneles con gabinetes independientes de varias puertas con tuercas de montaje. Se proporcionan orificios adicionales para elevar e instalar paneles. Los números de catálogo con sufijo BG incluyen dos paneles conductores atornillados junto con refuerzos superior e inferior para soporte adicional.

CARACTERÍSTICAS

El hardware de montaje de panel se suministra con todos los gabinetes que aceptan estos paneles.

Material: Acero dulce

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Acabado	Color	Espesor
A72PM28	33900	1524mm	552mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72PM28G	15037	1524mm	552mm	Galvanizado		3.04mm
A72PM34	33910	1524mm	704mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72PM34G	15038	1524mm	704mm	Galvanizado		3.04mm
A72PM40	33920	1524mm	857mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72PM40G	15041	1524mm	857mm	Galvanizado		3.04mm
A72PM54	33950	1524mm	1219mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72PM54G	15044	1524mm	1219mm	Galvanizado		3.04mm
A72PM66	33960	1524mm	1524mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72PM66B	57054	1524mm	1524mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72PM66G	15045	1524mm	1524mm	Galvanizado		3.04mm
A72PM78	33970	1524mm	1828mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Acabado	Color	Espesor
A72PM78B	57084	1524mm	1828mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A72PM78G	15046	1524mm	1828mm	Galvanizado		3.04mm
A90PM40G	15043	1981mm	857mm	Galvanizado		3.04mm
A90PM40	33940	1981mm	857mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A84PM40	33930	1829mm	857mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A84PM40G	15042	1829mm	857mm	Galvanizado		3.04mm
A84PM78	33980	1829mm	1828mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A84PM78B	57041	1829mm	1828mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Acabado	Color	Espesor
A84PM78BG	38136	1829mm	1828mm	Galvanizado		3.04mm
A84PM78G	15047	1829mm	1828mm	Galvanizado		3.04mm
A86PM37	29980	1981mm	863mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A86PM37G	15035	1981mm	863mm	Galvanizado		3.04mm
A86PM75	29990	1981mm	1778mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A86PM75B	57038	1981mm	1778mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A86PM75BG	38137	1981mm	1778mm	Galvanizado		3.04mm
A86PM75G	15036	1981mm	1778mm	Galvanizado		3.04mm
A90PM78	33990	1981mm	1828mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A90PM78B	57042	1981mm	1828mm	Polvo recubierto	Blanco	3.04mm
A90PM78BG	38138	1981mm	1828mm	Galvanizado		3.04mm
A90PM78G	15048	1981mm	1828mm	Galvanizado		3.04mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los números de catálogo que terminan en B o BG representan los paneles de 2 piezas; consulte el dibujo de configuración 2 como referencia en la hoja de especificaciones. Para todos los demás números de catálogo, consulte el dibujo de configuración 1 en la hoja de especificaciones.

Los números de catálogo con sufijo B incluyen dos paneles pintados atornillados junto con refuerzos en el cuerpo para un soporte adicional.

Use la combinación de paneles para gabinetes independientes de 3-5 puertas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.