

Puerta lateral, DNS



Al montar una puerta lateral en un armario, se facilita el acceso por los laterales a los equipos montados tanto en la parte trasera como en la delantera. Esto es especialmente útil si se utilizan placas de montaje posteriores.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para reemplazar el panel lateral SPM. Facilita el acceso a los equipos instalados en el interior del armario o cuando los equipos se montan posterior con posterior. Equipado con cierre estándar de doble paletón de 3 mm que posibilita todas las opciones de cierre. Marco de puerta opcional.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cantidad por embalaje: 1 puerta incluyendo el marco de montaje.

Espesor:	2mm
Color:	Gris claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
DNS2005R5	DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Autoportante	Acero dulce
DNS1806R5	DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Autoportante	Acero dulce
DNS2006R5	DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Autoportante	Acero dulce
DNS1805R5	DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Autoportante	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE