

Cubierta abatible de tendido de cables, sección recta, galvanizada, pintada

Las secciones rectas cubiertas con bisagras de fibra de vidrio de paso Tipo 3R se utilizan para encerrar alambres y cables en recorridos del ducto para tendido de cables.

CARACTERÍSTICAS

Las secciones de paso rectas Tipo 3R de cubierta abisagrada pintada y galvanizada se utilizan para cubrir alambres y cables en recorridos de ducto.



Material: Acero dulce
Acabado: Galvanizado; Polvo recubierto
Color: Gris
Código de color: ANSI 61

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor
F44T3R12	43489	Sección recta	102mm	102mm	305mm	1.52mm
F44T3R120	43529	Sección recta	102mm	102mm	3048mm	1.52mm
F44T3R60	43509	Sección recta	102mm	102mm	1524mm	1.52mm
F66T3R12	43639	Sección recta	152mm	152mm	305mm	1.52mm
F66T3R120	43679	Sección recta	152mm	152mm	3048mm	1.52mm
F66T3R60	43659	Sección recta	152mm	152mm	1524mm	1.52mm
F88T3R12	43799	Sección recta	203mm	203mm	305mm	1.9mm
F88T3R120	43839	Sección recta	203mm	203mm	3048mm	1.9mm
F88T3R60	43819	Sección recta	203mm	203mm	1524mm	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.