

Gabinete de unión de servicios públicos (UJ)



El gabinete Utility Junction (UJ) proporciona funcionalidad de seccionamiento y punto de derivación para sistemas de distribución subterráneos. Disponibles en una amplia variedad de modelos monofásicos y trifásicos, estos gabinetes tienen una clasificación de 15 y 25 KV a 200 o 600 A y aceptan uniones de dos, tres y cuatro vías de todos los fabricantes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

ANSI C57.12.28 Equipo tipo pedestal. Integridad del gabinete aprobado por RUS

ANSI C57.12.28 Pad-Mounted Equipment Enclosure Integrity

CARACTERÍSTICAS

Perno empotrado de cabeza pentagonal de acero inoxidable con sistema de seguridad de candado estándar en todos los modelos

5/8-11 disposiciones roscadas de elevación

El tope de viento es estándar en todos los modelos (se proporcionan dos topes si la dimensión B es mayor o igual a 42 pulg. (1067mm))

Tuerca de conexión a tierra para cada fase

Gama completa de modificaciones disponibles a pedido.

Al pedir gabinetes UJ, el cliente puede especificar múltiples opciones de paneles de montaje, incluidos acero dulce, galvanizado y acero inoxidable (los paneles deben comprarse por separado)

ANSI C57.12.28 Equipo tipo pedestal. Integridad del gabinete aprobado por RUS

Acabado: Polvo recubierto

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Color
UJ303019M2	16911	762mm	762mm	483mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ303023M2	16912	762mm	762mm	584mm	Acero dulce	Munsell Green

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Color
UJ303024M2	16973	762mm	762mm	610mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ303018M2	16908	762mm	762mm	457mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ306424M2	16914	762mm	1626mm	610mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ306623M2	16915	762mm	1676mm	584mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ303018A	17936	762mm	762mm	457mm	Aluminio	Munsell Green
UJ482618M2	16917	1219mm	660mm	457mm	Acero dulce	Munsell Green
UJP1SS	17951	296mm	470mm		Acero inoxidable 304	Blanco
UJP1G	17945	296mm	470mm		Acero dulce	Blanco
UJP1GOFF	17947	296mm	470mm		Acero dulce	Blanco
UJP1M	17941	296mm	470mm		Acero dulce	Blanco
UJP1SSOFF	17953	296mm	470mm		Acero inoxidable 304	Blanco
UJP1MOFF	17943	296mm	470mm		Acero dulce	Blanco
UJ304824M2	16974	762mm	1219mm	610mm	Acero dulce	Munsell Green
UJP2MOFF	17944	296mm	546mm		Acero dulce	Blanco
UJP2M	17942	296mm	546mm		Acero dulce	Blanco
UJP2GOFF	17948	296mm	546mm		Acero dulce	Blanco
UJP2SS	17952	296mm	546mm		Acero inoxidable 304	Blanco
UJP2G	17946	296mm	546mm		Acero dulce	Blanco

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Color
UJP2SSOFF	17954	296mm	546mm		Acero inoxidable 304	Blanco
UJ306018M2	16913	762mm	1524mm	457mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ306724M2	16976	762mm	1702mm	610mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ307424M2	16975	762mm	1880mm	610mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ307622M2	16916	762mm	1930mm	559mm	Acero dulce	Munsell Green
UJ306018A	17937	762mm	1524mm	457mm	Aluminio	Munsell Green
UJ306723A	17938	762mm	1702mm	584mm	Aluminio	Munsell Green

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los modelos UJ303018A, UJ306018A y UJ306723A de aluminio tienen un grosor de 0.125 pulg. (3.3 mm).

Los pesos y dimensiones del catálogo son muy aproximadas, pero no están garantizados.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE