


Tornillo de cuello, Torx



Los tornillos de collar permiten la fijación del panel frontal en un subrack o caja.

CARACTERÍSTICAS

Tornillo de cuello Torx

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out

Tipo de producto: Tornillo
Tipo: Tornillo
Compatible con: Paneles frontales



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Longitud	Materia	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Longitud de rosca	Par de apriete
21101-782	12.3mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	12.3mm	0.3N·m
21101-783	12.3mm	Acero	Steel Black	100	M2.5	12.3mm	0.3N·m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

