

4G16H Twist Clip con orificio plano de 90°



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, ganchos en S o cadena desde un riel para falso plafón

Instalación de fijación por giro rápida, fácil y segura


No se requieren herramientas para la instalación

Material: Spring Steel



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Color	Tamaño de taladro (HS)	Espesor del reborde (FT)	Tamaño del perfil en T	Carga estática
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Gris	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N
4G16HWH	576950	Pintado	Blanco	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

