

CS812 Cable/conduit a fijador para poste



CARACTERÍSTICAS

Aloja conduit EMT y cable MC/AC

El sujetador del poste se encuentra con facilidad, lo que mantiene el conduit en línea con los troqueles de la caja y los soportes serie H

Para poste de madera o metal

Elimina la compensación del doblado de conduit

Cumple con el artículo 358.30(A) del NEC®, que requiere que el soporte para conduits esté dentro de los 91,4 cm (36 in) de distancia de una caja eléctrica

Cumple con la regla 12-1404 del CEC, la cual requiere que el soporte para conduits esté dentro de 1 m (39,37 in) de distancia de una caja eléctrica

Cumple con la regla 12-618 del CEC, que requiere que el soporte para cable blindado esté dentro de los 300 mm de distancia de una caja eléctrica

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Profundidad de la caja
CS812D		18 - 30 mm	54mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Profundidad de la caja
CS812	176910	18 - 30 mm	38mm
CS16		30 - 35 mm	54mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

