

Mordaza en C multif., acero inox., ala de viga de 4-20 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

C20S4

CARACTERÍSTICAS

Mordaza de viga multifuncional

Usar con abrazadera de cable/conduit/tubo o arandela cuadrada para la mordaza en C multifuncional

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 336130

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Espesor del reborde (FT): 4 - 20 mm

Tamaño de taladro (HS): 14 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6

Longitud del tornillo (L): 25mm

Par de apriete (TQ): 3 N·m

Carga estática: 1100N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

