

EM-P Conduit a clip para borde de viga



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Disponible para EMT, rígidos, IMT y conduits de aluminio


Tiene giro de 360°

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática máxima (F)	Certificaciones
12P24	175110	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	175120	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
12P912	175130	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P24	175140	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
16P58	175150	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
16P912	175160	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	
8P24	172150	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
8P58	172160	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
8P912	175100	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

