

# Clip de cable MC/AC

## CARACTERÍSTICAS

Fijación para cable en acero de resorte (flexible)


Permite guiar el cable de alimentación a lo largo del cable nVent CADDY Speed Link



**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| SL1214             | 195860             | 1.5 - 3 mm                  | 11.8 - 14.2 mm         |
| SL1518             | 195861             | 1.5 - 3 mm                  | 12.7 - 18.2 mm         |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

