

# nVent CADDY Speed Link SLK con articulación



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un terminación en articulación pre-ensamblada

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

También disponible en "Y" con doble articulación

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado                    |
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |
| <b>Diámetro del cable de acero:</b>           | 1.5 mm                                 |




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud del cable de acero | A     | B    | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------|------|----------------|
| SLK15L10T          | 196526             | 10m                         | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L1T           | 196521             | 1m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L1TR2         | 196643             | 1m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L2T           | 196522             | 2m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L2TR2         | 196644             | 2m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L3T           | 196523             | 3m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L3TR2         | 196645             | 3m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L5T           | 196524             | 5m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |
| SLK15L7T           | 196525             | 7m                          | 39 mm | 5 mm | 195N           |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Altura (H):</b>  | 55 mm   |
| <b>Anchura (W):</b> | 19 mm   |
| <b>Espesor (T):</b> | 12.5 mm |

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**  
+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**  
Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**  
Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

