


nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal



CARACTERÍSTICAS

Doble gancho para utilizar en bandeja de cables o luminarias

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado
Factor de seguridad de carga estática: 5:01



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B	C
SLD2YH500	196015	2 mm	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm
SLD3YH500	196017	3 mm	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm
SLD3YH800	195998	3 mm	0.8m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm

Table 2/2



Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
SLD2YH500	196015	440N	UL, cUL, ITB
SLD3YH500	196017	880N	cUL, UL

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
SLD3YH800	195998	880N	cUL, ITB, UL

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

