

SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit



CARACTERÍSTICAS

Abrazadera para canal strut de una pieza desmontable para conduits EMT y rígidos


Incluye impresión de rosca y tornillo capturado

Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)	Carga estática
SK125I	190000	23.4 - 26.7 mm	32 mm	890N
SK165I	190010	29.5 - 33.4 mm	32 mm	890N
SK205I	190020	38.4 - 42.2 mm	32 mm	890N
SK245I	190030	44.2 - 48.3 mm	32 mm	890N
SK325I	190040	55.8 - 60.3 mm	32 mm	890N
SK405I	190050	73 mm	32 mm	1560N
SK485I	190060	88.9 mm	32 mm	1560N
SK565I		101.6 mm	32 mm	1560N
SK645I	190080	114.3 mm	32 mm	1560N
SK85I	190090	17.9 - 21.3 mm	32 mm	890N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

