

# Perfil asimétrico DRG



## CARACTERÍSTICAS

- Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia a la corrosión
- Cumple con las normas EN 60715 y 50035 y DIN 46277
- Cumple con RoHS



**Material:** Acero  
**Acabado:** Electrogalvanizado



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Anchura (W) | Longitud (L) | Espesor (T) | A    | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------|-----------------|
| DRG2M              | 558000             | 32 mm      | 15 mm       | 2000mm       | 1.5 mm      | 9 mm | 1.4 kg          |
| DRG3M              | 558010             | 32 mm      | 15 mm       | 3000mm       | 1.5 mm      | 9 mm | 2.1 kg          |

## DIAGRAMAS



**ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

