


Luminaria de armario LED de 24 V, EL1200D24V

Luminaria LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. El montaje sin herramientas reduce el tiempo de montaje. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo "conectar y listo". Modelo de 24 V (CC).



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios nVent HOFFMAN. Puede instalarse horizontal o verticalmente.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Material:	De plástico
Acabado:	Suave
Color:	Negro
Tipo de lámpara:	DIRECCIÓN
Temperatura del color:	4000K
Color de la luz:	Blanco neutro
Temperatura de funcionamiento:	-20 to 55°C

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de toma de corriente	Potencia luminosa emitida
EL1200D24V	EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200DS-GB		76mm	364mm	48mm	Tipo G	1200lm
EL1200DS-US	EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B.	1200lm
EL1200M	EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200M24V	EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200MS-US	EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B.	1200lm
EL900D	EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm
EL900DS-BF		76mm	364mm	48mm	Tipo E	900lm
EL900DS-CH		76mm	364mm	48mm	Tipo J	900lm
EL900DS-GB		76mm	364mm	48mm	Tipo G	900lm
EL900DS-US	EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B.	900lm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.