

# Tapa con semitroqueles | Armarios murales, AFK



Es posible abrir el número necesario de taladros de entrada de cables en esta tapa para cables de acero en función de los requisitos de cableado.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Tapas con semitroqueles según la tabla.

Material: Chapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Espesor:</b>         | 1.4mm            |
| <b>Color:</b>           | Gris claro       |
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035         |

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Patrón de troqueles                  | Tipo de tapa pasacables |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| AFK21R5            | AFK21R5            | 342mm  | 128mm   | 3mm   | (9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32   | 2                       |
| AFK31R5            | AFK31R5            | 442mm  | 128mm   | 3mm   | (18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32  | 3                       |
| AFK11SR5           | AFK11SR5           | 242mm  | 88mm    | 3mm   | (4) M16, (3) M20                     | 1S                      |
| AFK42R5            | AFK42R5            | 542mm  | 88mm    | 3mm   | (18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32 | 4                       |
| AFK41R5            | AFK41R5            | 542mm  | 128mm   | 3mm   | (27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32  | 4                       |
| AFK21SR5           | AFK21SR5           | 342mm  | 88mm    | 3mm   | (6) M16, (3) M20, (1) M25            | 2S                      |
| AFK31SR5           | AFK31SR5           | 442mm  | 88mm    | 3mm   | (9) M16, (4) M20, (1) M25            | 3S                      |
| AFK11R5            | AFK11R5            | 242mm  | 128mm   | 3mm   | (4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32   | 1                       |
| AFK12R5            | AFK12R5            | 242mm  | 128mm   | 3mm   | (12) M16, (1) M25, (1) M32           | 1                       |
| AFK22R5            | AFK22R5            | 342mm  | 128mm   | 3mm   | (21) M16, (1) M32, (1) M25           | 2                       |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Patrón de troqueles | Tipo de tapa pasacables |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------------------|-------------------------|
| AFK32R5            | AFK32R5            | 442mm  | 128mm   | 3mm   | (21) M16, (10) M20  | 3                       |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**