

Puerta transparente | Armarios autoportantes, DNG



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con sistema de cierre de doble paletón de 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de la gama de cierres. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

Material: Marco: Chapa de acero de 2 mm. Área de ventana: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Cumple con IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Instrucciones de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK01.

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Espesor:	2mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de ventana	Familia de productos
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Autoportante
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Autoportante
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Autoportante

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de ventana	Familia de productos
DNG1406R5	DNG1406R5	1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Autoportante
DNG1408R5	DNG1408R5	1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Autoportante
DNG1606R5	DNG1606R5	1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Autoportante
DNG1608R5	DNG1608R5	1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Autoportante
DNG1806R5	DNG1806R5	1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Autoportante
DNG1808R5	DNG1808R5	1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Autoportante
DNG2006R5	DNG2006R5	1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Autoportante
DNG2008R5	DNG2008R5	1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Autoportante
DNG2206R5	DNG2206R5	2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Autoportante
DNG2208R5	DNG2208R5	2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Autoportante
DNG2210R5	DNG2210R5	2182mm	990mm	17mm	1976 x 815mm	Autoportante

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.