

Paneles laterales de acero inoxidable, SPMS

Estos paneles laterales ayudan a mantener el índice de protección, es decir, los componentes eléctricos funcionarán sin ningún tipo de alteración y el personal estará protegido frente a posibles lesiones.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Fácil montaje para un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada de una pieza montada con 8 tornillos y nuevos retenes patentados.

Protección: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinación con MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 en combinación con MCSS-HP.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.

Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L en 1.5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Espesor: 1.5mm
Acabado: Cepillado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
SPMS2006-316		1964mm	18mm	562mm	Autoportante	Acero inoxidable
SPMS1805	SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Autoportante	Acero inoxidable
SPMS2006	SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Autoportante	Acero inoxidable
SPMS1805-316		1764mm	18mm	462mm	Autoportante	Acero inoxidable

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE