


A bordo Rack

Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad.



CARACTERÍSTICAS

Para aplicaciones ferroviarias móviles

Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad

Adecuado para subpistas SNCF de 1, 2 o 3 U (NF F61-005, CF 60-002)

La parte trasera está equipada para conectores estándar; la barra transversal puede ser codificada a medida para los pines de codificación SNCF

Barra transversal con canal de cable integrado

Varios bastidores se pueden apilar o montar en filas

Producido mediante un proceso de soldadura, certificado según EN 15085 (CL2)

Soldaduras de acero inoxidable pasivadas para evitar la corrosión

Carga estática:	25kg
Fondo:	341.8mm
Tipo de producto:	Rack
De conformidad con:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Material del bastidor:	Acero



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Cantidad del paquete	Material
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Acero inoxidable

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Cantidad del paquete	Material
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Acero inoxidable
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Acero inoxidable
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Acero inoxidable
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Acero inoxidable
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Acero inoxidable

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE