


Die Cast Foot



Los pies de punta del material fundido de aluminio permiten el montaje en la placa inferior de una caja. Disponible con o sin función tip-up. Color RAL 9006 Aluminio Blanco.

CARACTERÍSTICAS

El posicionamiento del caso está asegurado por inserciones de goma antideslizantes

Se puede utilizar en lugar de pies estándar

Capacidad de carga: 50 kg por pie, peso máximo de la caja 40 kg

Los agujeros de montaje se proporcionan en la cubierta inferior de los casos

Material:	Aluminio
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Tipo de producto:	Pie
Color:	Plata



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Código de color	Tipo
10603-001	1	RAL 9006	Pie, Sin consejos
10603-002	1	RAL 9006	Pie, Con Tip-Up

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE