

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, ligero, sin blindaje



No EMC blindado subrack para montaje en backplane, versión ligera.

CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo L ("light") con soportes de soporte integrados de 19"

Tipo de riel horizontal "light"

Construcción de aluminio

Rieles horizontales traseros para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Carga instalada hasta 7,5 kg

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Mango incluido
24564-131	3U	175mm	1	Plano trasero	160mm	No
24564-132	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	No
24564-433	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	No
24564-133	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	No

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Mango incluido
24564-432	6U	235m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm	No
24564-431	6U	175m m	1	Plano trasero	160mm	No

Table 2/2

Número de catálogo	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24564-131	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-132	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-433	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-133	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-432	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-431	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Subrack no está preparado para el blindaje, es posible adaptar para la clase de protección IP 20

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE