


# Panel Trasero para RatiopacPRO/PropacPRO, perforado, Retrofit blindaje



El panel trasero perforado, Al, 2,5 mm está sin blindaje. El lado trasero es conductor.

## CARACTERÍSTICAS

Panel trasero, Al, 2,5 mm, delantero: Anodizado, trasero: Conductor; sin blindaje

Permite el montaje en rieles horizontales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                      |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado; Pasivado           |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                         |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE |
| <b>Tipo:</b>                 | Panel trasero                 |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Panel lateral                 |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Altura  | Anchura |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|---------|
| 20848-744          | 5U              | 28HP           | 1                    | 220mm   | 141.9mm |
| 20848-656          | 4U              | 28HP           | 1                    | 168.9mm | 141.9mm |
| 20848-659          | 4U              | 84HP           | 1                    | 168.9mm | 426.4mm |
| 20848-658          | 4U              | 63HP           | 1                    | 168.9mm | 319.7mm |
| 20848-679          | 2U              | 28HP           | 1                    | 83.5mm  | 141.9mm |
| 20848-643          | 6U              | 84HP           | 1                    | 256mm   | 426.4mm |
| 20848-681          | 2U              | 63HP           | 1                    | 83.5mm  | 319.7mm |
| 20848-682          | 2U              | 84HP           | 1                    | 83.5mm  | 426.4mm |
| 20848-642          | 6U              | 63HP           | 1                    | 256mm   | 319.7mm |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Altura  | Anchura |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|---------|
| 20848-640          | 6U              | 28HP           | 1                    | 256mm   | 141.9mm |
| 20848-634          | 3U              | 42HP           | 1                    | 123.4mm | 213mm   |
| 20848-657          | 4U              | 42HP           | 1                    | 168.9mm | 213mm   |
| 20848-636          | 3U              | 84HP           | 1                    | 123.4mm | 426.4mm |
| 20848-745          | 5U              | 42HP           | 1                    | 220mm   | 213mm   |
| 20848-641          | 6U              | 42HP           | 1                    | 256mm   | 213mm   |
| 20848-746          | 5U              | 63HP           | 1                    | 220mm   | 319.7mm |
| 20848-635          | 3U              | 63HP           | 1                    | 123.4mm | 319.7mm |
| 20848-747          | 5U              | 84HP           | 1                    | 220mm   | 426.4mm |
| 20848-680          | 2U              | 42HP           | 1                    | 83.5mm  | 213mm   |
| 20848-633          | 3U              | 28HP           | 1                    | 123.4mm | 141.9mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**